

Garant**WCHX 060202, Tip: SM**

Date comandă

Numărul de comandă	268480 SM
GTIN	4045197470546
Clasa articolului	21K

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 11.
recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 11 mm

Categorie: HB7120

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 110 - 220 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 110 - 140 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 220 m/min
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	110 - 140 m/min
Tip	SM
Rază la colț	0,4 mm
Aplicație secundară	M
Categorie	HB7120
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WCHX 060202
Numărul de schimbări / tășuri	3
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	11 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire