

**Garant****VC.T 110302, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261364 HB7140-1
GTIN	4045197819451
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VCMT 110302 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 260 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sfârâmător de așchii	VS
Categorie	HB7140-1
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire