

Garant**VC.T 110304, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261454 HB7140-1
GTIN	4045197819505
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 110304 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7140-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	VM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire