

**Garant****Sculă „5 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe stânga, Ø DC: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268464 20
GTIN	4045197470119
Clasa articolului	21X

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire interioară.

Coadă cilindrică.

**Aplicație:**

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

**Notă:**

- **Alegeți razele la colț oricât de mari doriți.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bari).**

**Descriere tehnică**

Toleranța D a Ø de găurire	0/+0,33 mm
Ø nominal D	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 35
Plăcuță amovibilă Cod 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	30 mm
Lungimea totală L	150 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 35	269028 35
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500