

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 120, Ø de strângere D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302256 25
GTIN	4045197287991
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6.

Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø D ₂	44 mm
Ø de prindere D ₁	25 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	53 mm
Suport	SK 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
	308605 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 22,1-32 mm

354235 22,1-32

Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40

354225 40

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 20-32 mm

354240 20-32

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40