

ARIANA**Sistem de furtunuri 1/4 inch, Tip: SET****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 084400 SET |
| GTIN | 4037728190016 |
| Clasa articolului | 08J |

Descriere**Execuție:**

Sistem de furtunuri din plastic pentru lubrifianți pentru răcire și aer. Presiune de lucru max. 6 bari, cu bride de fixare Ref. CLAMP până la 60 bari.

- **Compatibil cu aproape toate sistemele obișnuite fără adaptor.**
- **Sistem modular de prindere, cu posibilitate de combinare individuală prin utilizarea cleștelui de montaj.**
- **Valoare debit: cca. 15 l/min. (1/4 inch), Ø exterior maxim 17 mm.**

Livrare:

2 module de furtun de câte 16 cm (= 32 cm);
3 duze rotunde cu Ø interior = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 duză plată cu lățime de 27 mm;
1 conector filetat 1/8 inch (Ø 9,7 mm);
1 conector filetat 1/4 inch (Ø 13 mm)

Descriere tehnică

| | |
|------------|------------------|
| Tip produs | Sistem de răcire |
|------------|------------------|