

Garant**WCHX 10T308, Tip: SM**

Date comandă

Numărul de comandă	268494 SM
GTIN	4045197470966
Clasa articolului	21K

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 20.
recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 20 mm

Categorie: HB7120

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 110 - 220 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 110 - 140 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P
Tip	SM
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	110 - 140 m/min
Aplicație secundară	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 220 m/min
Categorie	HB7120
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WCHX 10T308
Numărul de schimbări / tășuri	3
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	20 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire