

Garant**WCHX 090304, Tip: SM**

Date comandă

Numărul de comandă	268488 SM
GTIN	4045197470782
Clasa articolului	21K

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 18.
recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 18 mm

Categorie: HB7120

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 110 - 220 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 110 - 140 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 220 m/min
Aplicația principală	P
Tip	SM
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	110 - 140 m/min
Aplicație secundară	M
Rază la colț	0,5 mm
Categorie	HB7120
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WCHX 090304
Numărul de schimbări / tășuri	3
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	18 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire