

Garant
Lamă de retezare, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w: 32/6 mm


Date comandă

Numărul de comandă	273780 32/6
GTIN	4045197607928
Clasa articolului	21W

Descriere

Aplicație:

În combinație cu plăcuțe de retezare Cod 273656– 273670.

Adaptat pentru :

Suport Cod 273984 – 273994 sau Cod 319132 – 319133 (Suport VDI).

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Este posibilă canelarea axială: nu

Pentru Ø maxim al piesei: 110 mm

Înălțime h₁: 25 mm

Lungimea totală L_{tot}: 150 mm

Descriere tehnică

Înălțimea lamei h ₅	32 mm
Pentru Ø maxim al piesei	110 mm
Lățime de canelare w	6 mm
Înălțime h ₁	25 mm
Lungimea totală L _{tot}	150 mm
Tip de utilizare	neutru

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare