

Garant**Cuțit de strung pentru canelare, pe stânga, Lățimea cozii / lățimea cozii w:
20/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273756 20/4
GTIN	4045197485090
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la t_{\max} ($5 \times$ lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striățiilor. Nu apar striății până la $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	40 mm
Lățimea funcțională L_4	21,5 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Adâncime de retezare t_{\max}	20 mm
Șurub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Lungimea totală L	125 mm
Lățimea cozii b	20 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Șurub de strângere Tip 7

279815 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600