

Garant**WCHX 090308, Tip: ALU**

Date comandă

Numărul de comandă	268490 ALU
GTIN	4045197470829
Clasa articolului	21K

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 18.
recomandat pentru Ø sculei D_c : 18 mm

Categorie: HU70AL

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 300 - 600 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 180 m/min

Descriere tehnică

Tip	ALU
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	300 - 600 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Aplicație secundară	K
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	180 m/min
Aplicația principală	N
Categorie	HU70AL
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WCHX 090308
Numărul de schimbări / tășuri	3
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	18 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire