

## Garant

### Cuțit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 12/3mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	273760 12/3
GTIN	4045197485151
Clasa articolului	21W

#### Descriere

##### Execuție:

Din oțel pentru scule foarte rezistent ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității. 6,5xw

##### Notă:

$\varnothing \text{ max} = \varnothing \text{ piesei limitat în funcție de model.}$

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi.

După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

#### Descriere tehnică

Adâncime de retezare $t_{\text{max}}$	20 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Lungime cap $L_1$	35 mm
Șurub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Lățimea funcțională $L_4$	12 mm
Lungimea totală L	150 mm
$\varnothing \text{ maxim}$	40 mm
Lățimea cozii b	12 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 4	279815 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500