

Garant**Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Ø cozii DS / lățime de canelare w: 25/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273790 25/4
GTIN	4045197485311
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Fabricate din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	32 mm
Șurub	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Decalaj central L_3	19 mm
t_{\max} prelucrare interioară	9,5 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Lungimea totală L	250 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	40 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Domeniu de utilizare	Canelură interioară radială
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere Tip 8

279815 8

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500