


**Garant****Piuliță de strângere OZ, Gamă de prindere: 2-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309670 2-16
GTIN	4045197292155
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

- **Piulița este cementată, cu suprafețe rectificade de jur-împrejur.**
- **Cu inel de presiune sprijinit pe rulmenți pentru forțe mai mari de fixare și proprietăți mai bune la concentricitate.**

**Adaptat pentru:**

Mandrină pentru bucle elastice tip OZ Cod 300695; 302460; 302462; 302475 și Cod 302477.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	24 mm
Gamă de prindere	2 - 16 mm
Moment maxim de strângere	100 Nm
Filet	M33×1,5
Ø exterior D	43 mm
Standard	DIN 6388 D

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Piuliță de strângere

---

## Accesorii

Cheiecu dinte Pentru Ø exterior piulițe 40/42 mm	628400 40/42
--	--------------