

Garant
**Cuțit de strung pentru canelare, pe stânga, Lățimea cozii / lățimea cozii w:
25/5mm**

Date comandă

Numărul de comandă	273756 25/5
GTIN	4045197485120
Clasa articolului	21W

Descriere
Execuție:

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la t_{\max} ($5 \times$ lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striaișilor. Nu apar striaișii până la $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	5 mm
Lungime cap L_1	43 mm
Șurub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Adâncime de retezare t_{\max}	25 mm
Lățimea funcțională L_4	26,5 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea cozii b	25 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Șurub de strângere Tip 7

279815 7

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch
Lungimea totală 50 mm

659874 50

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm

659906 1600

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600