

FAHRION®
FAHRENDEN PROFISSION**Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P, DI32, Ø de prindere (increment de 1 mm): 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309668 12
GTIN	2050001705297
Clasa articolului	34F

Descriere**Execuție:**

Mini = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

MiniSuplă = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

Conic = toate referințele cu „C”.

Standard = toate celelalte referințe.

Șaibe de etanșare vulcanizate pentru presiune înaltă de până la 80 bar.

Diferență de 0,5 mm la Ø de strângere (+ 0,4 / - 0,1).

Adaptat pentru:

Piulițe de strângere ER CP Cod 309665 Ref. 32DI.

Notă:

Piulițele de tip CP pentru bușe elastice ER și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru bușe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bușă elastică ER CENTRO P.

- **Șaibele de etanșare cu dimensiuni crescătoare de la 0,5 mm sunt disponibile la cerere.**
- **Șaibă de etanșare DI40, la cerere.**

Nu se recomandă cu alte sisteme de șaibe de etanșare!

Descriere tehnică

Ø de prindere	12 mm
Serie	Centro P
Pentru tip	D132
Ø exterior D	26,2 mm
Înălțime L	2 mm
Tip produs	Accesorii pentru mandrine cu bucă elastică