

**Garant****WCHX 070304, Tip: SM**

## Date comandă

Numărul de comandă	268484 SM
GTIN	4045197470669
Clasa articolului	21K

## Descriere

### Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 15.  
recomandat pentru  $\varnothing$  sculei  $D_c$ : 15 mm

Categorie: HB7120

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 110 - 220 m/min

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 110 - 140 m/min

## Descriere tehnică

Aplicație secundară	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	110 - 140 m/min
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 220 m/min
Tip	SM
Categorie	HB7120
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WCHX 070304
Numărul de schimbări / tășuri	3
recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	15 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire