


Garant**Piuliță de strângere OZ, Gamă de prindere: 2-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- **Piulița este cementată, cu suprafețe rectificade de jur-împrejur.**
- **Cu inel de presiune sprijinit pe rulmenți pentru forțe mai mari de fixare și proprietăți mai bune la concentricitate.**

Adaptat pentru:

Mandrină pentru bușe elastice tip OZ Cod 300695; 302460; 302462; 302475 și Cod 302477.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	30 mm
Filet	M48x2
Moment maxim de strângere	180 Nm
Gamă de prindere	2 - 25 mm
Ø exterior D	60 mm
Standard	DIN 6388 D

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Tip produs	Piuliță de strângere

Accesorii

Cheiecu dinte Pentru Ø exterior piulițe 58/62 mm	628400 58/62
--	--------------