

Garant
Lamă de retezare, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w: 26/2 mm


Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273780 26/2 |
| GTIN | 4045197607232 |
| Clasa articolului | 21W |

Descriere

Aplicație:

În combinație cu plăcuțe de retezare Cod 273656– 273670.

Adaptat pentru :

Suport Cod 273984 – 273994 sau Cod 319132 – 319133 (Suport VDI).

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Este posibilă canelarea axială: nu

Pentru Ø maxim al piesei: 60 mm

Înălțime h₁: 21,4 mm

Lungimea totală L_{tot}: 120 mm

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|---------|
| Lățime de canelare w | 2 mm |
| Pentru Ø maxim al piesei | 60 mm |
| Înălțimea lamei h ₅ | 26 mm |
| Înălțime h ₁ | 21,4 mm |
| Lungimea totală L _{tot} | 120 mm |
| Tip de utilizare | neutru |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Răcire interioară | nu |
| Este posibilă canelarea axială | nu |
| Tip produs | Lamă pentru retezare |