

Garant

Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Ø cozii DS / lățime de canelare w: 40/4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	273790 40/4
GTIN	4045197578891
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Fabricate din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Șurub	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	49 mm
Decalaj central L_3	27 mm
t_{\max} prelucrare interioară	13 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Lungimea totală L	350 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	60 mm
Ø cozii D_s	40 mm
Domeniu de utilizare	Canelură interioară radială
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurub de strângere Tip 8	279815 8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500