


**Garant****Piuliță de strângere OZ, Gamă de prindere: 4-32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309670 4-32
GTIN	4045197292179
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

- **Piulița este cementată, cu suprafețe rectificade de jur-împrejur.**
- **Cu inel de presiune sprijinit pe rulmenți pentru forțe mai mari de fixare și proprietăți mai bune la concentricitate.**

**Adaptat pentru:**

Mandrină pentru bușe elastice tip OZ Cod 300695; 302460; 302462; 302475 și Cod 302477.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	33,5 mm
Moment maxim de strângere	220 Nm
Filet	M60x2,5
Gamă de prindere	4 - 32 mm
Ø exterior D	72 mm
Standard	DIN 6388 D

Calitatea echilibrării G la turația

G 2,5 la 25000 min<sup>-1</sup>

Tip produs

Piuliță de strângere