

**Garant**
**Lamă de retezare, neutru, Înălțimea lamei h<sub>5</sub> / lățime de canelare w: 26/3 mm**


## Date comandă

Numărul de comandă	273780 26/3
GTIN	4045197607249
Clasa articolului	21W

## Descriere

### Aplicație:

În combinație cu plăcuțe de retezare Cod 273656– 273670.

### Adaptat pentru :

Suport Cod 273984 – 273994 sau Cod 319132 – 319133 (Suport VDI).

### Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

### Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Este posibilă canelarea axială: nu

Pentru Ø maxim al piesei: 85 mm

Înălțime h<sub>1</sub>: 21,4 mm

Lungimea totală L<sub>tot</sub>: 120 mm

## Descriere tehnică

Pentru Ø maxim al piesei	85 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Înălțimea lamei h <sub>5</sub>	26 mm
Înălțime h <sub>1</sub>	21,4 mm
Lungimea totală L <sub>tot</sub>	120 mm
Tip de utilizare	neutru

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare