

**Garant****Cuțit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lățimea cozii / lățimea cozii w:  
32/3mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273757 32/3   |
| GTIN               | 4045197538352 |
| Clasa articolului  | 21W           |

**Descriere****Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

**Notă:**

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

**Descriere tehnică**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Adâncime de retezare $t_{\max}$ | 21 mm                 |
| Șurub                           | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Lungime cap $L_1$               | 36,5 mm               |
| Lățime de canelare w            | 3 mm                  |
| Lățimea funcțională $L_4$       | 26,5 mm               |
| Lungimea totală L               | 170 mm                |
| Lățimea cozii b                 | 32 mm                 |
| Tip de utilizare                | pe dreapta            |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Răcire interioară              | nu                |
| Este posibilă canelarea axială | da                |
| Tip produs                     | Cuțit de strunjit |

## Accesorii

|  |             |
|--|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25   | 674248 TX25 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm | 659906 1600 |
| Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch<br>Lungimea totală 50 mm                                  | 659874 50   |
| Șurub de strângere Tip 6   | 279815 6    |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm             | 659957 1600 |