

Garant**Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Ø cozii DS / lățime de canelare w: 32/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273790 32/5
GTIN	4045197640338
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Fabricate din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	5 mm
Șurub	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Decalaj central L_3	22 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	40 mm
t_{\max} prelucrare interioară	11,5 mm
Lungimea totală L	300 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	50 mm
Ø cozii D_s	32 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurub de strângere Tip 8	279815 8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500