

Garant**WCHX 10T308, Tip: ALU**

Date comandă

Numărul de comandă	268494 ALU
GTIN	4045197470942
Clasa articolului	21K

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 20.
recomandat pentru Ø sculei D_c : 20 mm

Categorie: HU70AL

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 300 - 600 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 180 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	300 - 600 m/min
Aplicația principală	N
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	180 m/min
Tip	ALU
Aplicație secundară	K
Categorie	HU70AL
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WCHX 10T308
Numărul de schimbări / tășuri	3
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	20 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire