



## Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P, DI32, Ø de prindere (increment de 1 mm): 17mm



### Date comandă

Numărul de comandă	309668 17
GTIN	2050001705341
Clasa articolului	34F

### Descriere

#### Execuție:

**Mini** = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

**MiniSuplă** = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

**Conic** = toate referințele cu „C”.

**Standard** = toate celelalte referințe.

**Șaibe de etanșare vulcanizate pentru presiune înaltă** de până la 80 bar.

Diferență de 0,5 mm la Ø de strângere (+ 0,4 / - 0,1).

#### Adaptat pentru:

Piulițe de strângere ER CP Cod 309665 Ref. 32DI.

#### Notă:

Piulițele de tip CP pentru bușe elastice ER și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru bușe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bușă elastică ER CENTRO P.

- Șaibele de etanșare cu dimensiuni crescătoare de la 0,5 mm sunt disponibile la cerere.
- Șaibă de etanșare DI40, la cerere.

**Nu se recomandă cu alte sisteme de șaibe de etanșare!**

### Descriere tehnică

Ø de prindere	17 mm
Serie	Centro P
Pentru tip	D132
Ø exterior D	26,2 mm
Înălțime L	2 mm
Tip produs	Accesorii pentru mandrine cu bucă elastică