

**Cap de strângere netratat, SK 65, Ø pentru găurire inițială: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329936 5
GTIN	2050001922656
Clasa articolului	33H

**Descriere****Execuție:**

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Netratat (duritate redusă de de 40 HRC în gaură) pe conul exterior.

**Aplicație:**

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

**Notă:**

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

**Descriere tehnică**

Ø pentru găurire inițială	5 mm
Duritate	60 HR
Profil	rotund

Lungime L	58 mm
Suport	SK 65
Tip produs	Cap de strângere