



Suport de scule WB prelucrare interioară, Tip / Ø interior R: 2/40mm



Date comandă

Numărul de comandă	316200 2/40
GTIN	4045197318794
Clasa articolului	33P

Descriere

Aplicație:

Pentru prinderea **manșoanelor cu con Morse**, a bușelor canelateși pentru prinderea **directă a barelor de alezat mari** (Tip WB).

Descriere tehnică

Ø interior R	40 mm
Tip produs	Portcuțit

Accesorii

Bușă de strângerepentru coadă tip Con Morse Tip / MK 2/4	316240 2/4
Bușă de strângerepentru coadă cilindrică Tip / Ø de prindere 2/10 mm	316260 2/10

Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de prindere 2/15 mm	316260 2/15
Bucșă de strângere pentru coadă tip Con Morse Tip / MK 2/3	316240 2/3
Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de prindere 2/12 mm	316260 2/12
Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de prindere 2/16 mm	316260 2/16
Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de prindere 2/32 mm	316260 2/32
Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de prindere 2/20 mm	316260 2/20
Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de prindere 2/25 mm	316260 2/25