



## Suport de scule WB prelucrare interioară, Tip / Ø interior R: 3/40mm



### Date comandă

Numărul de comandă	316200 3/40
GTIN	4045197318800
Clasa articolului	33P

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru prinderea **manșoanelor cu con Morse**, a bușelor canelateși pentru prinderea **directă a barelor de alezat mari** (Tip WB).

### Descriere tehnică

Ø interior R	40 mm
Tip produs	Portcuțit

### Accesorii

Bușă de strângerepentru coadă cilindrică Tip / Ø de prindere 2/20 mm	316260 2/20
Bușă de strângerepentru coadă cilindrică Tip / Ø de prindere 2/25 mm	316260 2/25

Bucșă de strângere pentru coadă tip Con Morse Tip / MK  
2/3

316240 2/3

Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de  
prindere 2/10 mm

316260 2/10

Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de  
prindere 2/16 mm

316260 2/16

Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de  
prindere 2/12 mm

316260 2/12

Bucșă de strângere pentru coadă tip Con Morse Tip / MK  
2/4

316240 2/4

Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de  
prindere 2/15 mm

316260 2/15

Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de  
prindere 2/32 mm

316260 2/32