



Suport de scule WB prelucrare interioară, Tip / Ø interior R: 3/50mm



Date comandă

Numărul de comandă	316200 3/50
GTIN	4045197318817
Clasa articolului	33P

Descriere

Aplicație:

Pentru prinderea **manșoanelor cu con Morse**, a bușelor canelateși pentru prinderea **directă a barelor de alezat mari** (Tip WB).

Descriere tehnică

Ø interior R	50 mm
Tip produs	Portcuțit

Accesorii

Bușă de strângerepentru coadă cilindrică Tip / Ø de prindere 3/25 mm	316260 3/25
Bușă de strângerepentru coadă cilindrică Tip / Ø de prindere 3/20 mm	316260 3/20

Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de
prindere 3/32 mm

316260 3/32

Bucșă de strângere pentru coadă tip Con Morse Tip / MK
3/3

316240 3/3

Bucșă de strângere pentru coadă cilindrică Tip / Ø de
prindere 3/40 mm

316260 3/40

Bucșă de strângere pentru coadă tip Con Morse Tip / MK
3/4

316240 3/4