

**Flanșă pentru universal cu con scurt DIN 55027, Ø d1 / con: 160/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	317500 160/5
GTIN	4019208078656
Clasa articolului	33R

Descriere**Execuție:**

Finisată pe mașină pe toate fețele.

Aplicație:

Pentru echiparea suplimentară ulterioară a universalului cu centrare cilindrică conform DIN 6350 A. **Se recomandă mai ales pentru universalele cu con scurt încorporat datorită cursei reduse.**

Pentru capete de arbore conform **DIN 55027**, respectiv ISO 702/III (identice cu norma veche **DIN 55022**) cu prezoane și piulițe cu guler.

Material:

Oțel C45

Descriere tehnică

Grosime B	21 mm
Ø conului d ₂	82,575 mm
Mărimea conului	5
Număr de șuruburi prizoniere	4

Ø exterior d ₁	160 mm
Tip produs	Accesorii pentru universal pentru strung