

**Flanșă pentru universal cu con scurt DIN 55027, Ø d1 / con: 200/5mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 317500 200/5  |
| GTIN               | 4019208078670 |
| Clasa articolului  | 33R           |

**Descriere****Execuție:**

Finisată pe mașină pe toate fețele.

**Aplicație:**

**Pentru echiparea suplimentară ulterioară** a universalului cu centrare cilindrică conform DIN 6350 A. **Se recomandă mai ales pentru universalele cu con scurt încorporat datorită cursei reduse.**

Pentru capete de arbore conform **DIN 55027**, respectiv ISO 702/III (identice cu norma veche **DIN 55022**) cu prezoane și piulițe cu guler.

**Material:**

Oțel C45

**Descriere tehnică**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Grosime B                 | 21 mm     |
| Ø conului d <sub>2</sub>  | 82,575 mm |
| Mărimea conului           | 5         |
| Ø exterior d <sub>1</sub> | 200 mm    |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Număr de șuruburi prizoniere | 4   |
| Tip produs                   | Accesorii pentru<br>universal pentru strung |