

Garant

Dorn cu prindere hidraulică HT cu orificii ale canalului de răcire, HSK-A 63 scurt, Ø de strângere D1: 20mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	307553 20
GTIN	4045197644848
Clasa articolului	31H

Descriere**Execuție:**

- **Rigiditate totală extrem de mare datorită construcției optimizate.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.**
- **Flexibile datorită folosirii bușelor intermediare.**

Avantaj:

- **Momente cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranța procesului.**
- **Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unor suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.**

Aplicație:

- **Mai ales pentru așchiera dificilă la frezare.**
- **Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.**

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Conductă de agent de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, manșoane de reducere nr. 302135 - 302187.

Notă:

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	54 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Reducție recomandată	302150; 302155; 302160; 302165
Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø exterior D	52,5 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 16 mm	302160 16
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 14 mm	302160 14
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm	302160 4
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 12 mm	302155 12
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm	302155 8
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm	302160 3
	302160 5

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 14 mm

302155 14

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 12 mm

302160 12

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm

302155 6

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm

302155 3

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm

302155 5

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm

302160 8

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm

302155 4

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 10 mm

302160 10

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 16 mm

302155 16

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 10 mm

302155 10

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm

302160 6