

**Flanșă pentru universal cu con scurt DIN 55027, Ø d1 / con: 200/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	317500 200/6
GTIN	4019208078687
Clasa articolului	33R

**Descriere****Execuție:**

Finisată pe mașină pe toate fețele.

**Aplicație:**

**Pentru echiparea suplimentară ulterioară** a universalului cu centrare cilindrică conform DIN 6350 A. **Se recomandă mai ales pentru universalele cu con scurt încorporat datorită cursei reduse.**

Pentru capete de arbore conform **DIN 55027**, respectiv ISO 702/III (identice cu norma veche **DIN 55022**) cu prezoane și piulițe cu guler.

**Material:**

Oțel C45

**Descriere tehnică**

Număr de șuruburi prizoniere	4
Ø conului d <sub>2</sub>	106,39 mm
Ø exterior d <sub>1</sub>	200 mm
Mărimea conului	6

Grosime B	23 mm
Tip produs	Accesorii pentru universal pentru strung