

**Garant****Dorn cu prindere hidraulică HT, HSK-A 100 scurt, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307555 12
GTIN	4045197586971
Clasa articolului	31H

**Descriere****Execuție:**

- Rigiditate totală extrem de mare datorită construcției optimizate.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Flexibile datorită folosirii bușelor intermediare.

**Avantaj:**

- Momente cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranța procesului.
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unor suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.

**Aplicație:**

- Mai ales pentru așchiera dificilă la frezare.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

**Livrare:**

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

Conductă de agent de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, manșoane de reducere nr. 302135 - 302187.

**Notă:**

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

**Descriere tehnică**

Reducție recomandată	302140; 302135
----------------------	----------------

Lungime activă dimensiune A	85 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	56 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm
Ø exterior D	52,5 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

## Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm	302135 8
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm	302135 3
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302140 8
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm	302140 6
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm	302135 5
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm	302135 6
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm	302140 4

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm

302140 3

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm

302140 5

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm

302135 4