

**Flanșă pentru universal cu con scurt DIN 55027, Ø d1 / con: 250/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	317500 250/6
GTIN	4019208078717
Clasa articolului	33R

**Descriere****Execuție:**

Finisată pe mașină pe toate fețele.

**Aplicație:**

**Pentru echiparea suplimentară ulterioară** a universalului cu centrare cilindrică conform DIN 6350 A. **Se recomandă mai ales pentru universalele cu con scurt încorporat datorită cursei reduse.**

Pentru capete de arbore conform **DIN 55027**, respectiv ISO 702/III (identice cu norma veche **DIN 55022**) cu prezoane și piulițe cu guler.

**Material:**

Oțel C45

**Descriere tehnică**

Ø conului d <sub>2</sub>	106,39 mm
Număr de șuruburi prizoniere	4
Grosime B	23 mm
Mărimea conului	6

Ø exterior d <sub>1</sub>	250 mm
Tip produs	Accesorii pentru universal pentru strung