



## Portscule cu strângere rapidă, HSK-A 63 scurt, Ø de strângere D1: 10mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308183 10     |
| GTIN               | 2050001690111 |
| Clasa articolului  | 33W           |

### Descriere

#### Execuție:

De la Ø de strângere D<sub>1</sub> 6 mm cu găuri filetate pentru șuruburi de echilibrare.

Ajustare integrată a lungimii sculelor, de la Ø de strângere D<sub>1</sub> 6 mm (cursă de ajustare 10 mm).

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

#### Aplicație:

- **Pentru fixarea frezelor și a burghiilor cu coadă cilindrică în toleranța h6.**
- **Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.**

#### Livrare:

La menghine cu reglarea lungimii, incl. șurub de reglare a lungimii (de la Ø de strângere D<sub>1</sub> 6 mm).

#### Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416, unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450, set șurub de echilibrare Cod 309906 180.

### Descriere tehnică

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Ø D <sub>2</sub>             | 24 mm |
| Ø de prindere D <sub>1</sub> | 10 mm |
| Lungime activă dimensiune A  | 85 mm |
| Ø exterior D                 | 32 mm |

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Suport                              | HSK-A 63 scurt                          |
| Normă pentru suport                 | ISO 12164-1                             |
| Normă pentru suport                 | DIN 69893                               |
| Forma                               | A                                       |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>        |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                                  |
| Strategie de așchiere               | HPC                                     |
| Strategie de așchiere               | HSC                                     |
| Tip produs                          | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

## Accesorii

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Unitate de fretare compactă Tip SU1                              | 354210 SU1    |
| Unitate de răcire Tip CU1                                        | 354215 CU1    |
| Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm      | 354235 9,1-12 |
| Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm | 354240 6-12   |
| Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm       | 354236 9,1-12 |
| Dulap integrat în bază                                           | 354290        |