

**Flanșă pentru universal cu con scurt DIN 55027, Ø d1 / con: 250/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	317500 250/8
GTIN	4019208078724
Clasa articolului	33R

**Descriere****Execuție:**

Finisată pe mașină pe toate fețele.

**Aplicație:**

**Pentru echiparea suplimentară ulterioară** a universalului cu centrare cilindrică conform DIN 6350 A. **Se recomandă mai ales pentru universalele cu con scurt încorporat datorită cursei reduse.**

Pentru capete de arbore conform **DIN 55027**, respectiv ISO 702/III (identice cu norma veche **DIN 55022**) cu prezoane și piulițe cu guler.

**Material:**

Oțel C45

**Descriere tehnică**

Mărimea conului	8
Ø exterior d <sub>1</sub>	250 mm
Ø conului d <sub>2</sub>	139,735 mm
Grosime B	26 mm

Număr de șuruburi prizoniere	4
Tip produs	Accesorii pentru universal pentru strung