

**Flanșă brută pentru universalul cu spirală plană, Ø exterior D: 92 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	317000 92
GTIN	4019208002941
Clasa articolului	33R

**Descriere****Execuție:**

Turnat curat, neprelucrat, sablat, adaos de prelucrare generos.

**Aplicație:**

Fixarea **universalelor de strung cu centrare cilindrică potrivit DIN 6350 pe capete de ax conform DIN 800**. Flanșa brută trebuie prelucrată și ajustată cu universalul și mașina.

**Material:**

Fontă cenușie

**Adaptat pentru :**

**Universal cu trei bacuri Cod 310100; 310500**, universal cu patru bacuri **Cod 312000; 312500** și universal combinat **Cod 315630**.

Recomandat pentru Ø universalului: 80 mm

Ø manșonului  $d_2$ : 56 mm

Ø găurii  $d_3$ : 20 mm

Înălțime  $h_1$ : 47 mm

Grosimea flanșei  $h_2$ : 15 mm

**Descriere tehnică**

Ø găurii $d_3$	20 mm
----------------	-------

Ø exterior D	92 mm
Recomandat pentru Ø universalului	80 mm
Ø manșonului d <sub>2</sub>	56 mm
Înălțime h <sub>1</sub>	47 mm
Grosimea flanșei h <sub>2</sub>	15 mm
Tip produs	Accesorii pentru universal pentru strung