

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă, HSK-E 40, Ø de strângere D1: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308030 5
GTIN	4045197377821
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ajustare integrată pe lungimea sculelor, interval de reglare 10 mm.**
- **Mărimea 3 – 5 în cazul metalului dur, începând cu mărimea 6 în cazul HSS și HM.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

**GARANT:** – Suprafețe de acționare la re poziționare sunt rectificat e.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezelor și a burghi elor cu coadă cilindrică în toleranța h6. Potrivită pentru unități de fretare compactă inductiv e, de contact și cu aer cald.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 304755.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	5 mm
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Ø exterior D	17 mm
Suport	HSK-E 40
Normă pentru suport	DIN 69893

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	E
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 3-5 mm	354240 3-5
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Dulap integrat în bază	354290
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm	354235 3-5,9