

Garant**Mandrină scurtă Forma A, HSK-A 100, Gama de prindere: 0,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307684 0,5-16
GTIN	4045197573452
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.

Cu răcire interioară până la max. 50 bari.

Livrare:Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.**Accesorii opționale:**

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

Descriere tehnică

Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW6
Tip constructiv	standard
Lungime activă dimensiune A	111 mm
Gama de prindere	0,5 - 16 mm
Ø exterior D	57 mm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-7

Normă pentru suport	DIN 69893-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 20 μm
Tip produs	Mandrină scurtă

Accesorii

Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 6 mm	627481 6
---	----------