



Mandrină scurtă Forma A, HSK-A 100, Gama de prindere: 2,5-16mm



Date comandă

Numărul de comandă	307760 2,5-16
GTIN	2050001690050
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Livrare:

Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

Descriere tehnică

Gama de prindere	2,5 - 16 mm
Tip constructiv	standard
Lungime activă dimensiune A	116 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW6
Ø exterior D	57 mm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	DIN 69893-1
Forma	A

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 30 μm
Moment de strângere maxim $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Tip produs	Mandrină scurtă

Accesorii

Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 6 mm	627481 6
---	----------