

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, HSK-E 40, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308030 8
GTIN	4045197377845
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ajustare integrată pe lungimea sculelor, interval de reglare 10 mm.**
- **Mărimea 3 – 5 în cazul metalului dur, începând cu mărimea 6 în cazul HSS și HM.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

GARANT: – Suprafețe de acționare la re poziționare sunt rectificat e.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor și a burghi elor cu coadă cilindrică în toleranța h6. Potrivită pentru unități de fretare compactă inductiv e, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 304755.

Descriere tehnică

Ø D ₂	21 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø exterior D	27 mm
Suport	HSK-E 40
Normă pentru suport	DIN 69893

Fișă de date

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	E
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/308030-8>