

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă, HSK-A 40, Ø de strângere D1: 4mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 307950 4      |
| GTIN               | 4045197376848 |
| Clasa articolului  | 31A           |

**Descriere****Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ajustare integrată pe lungimea sculelor, interval de reglare 10 mm.**
- **Mărimea 3 – 5 în cazul metalului dur, începând cu mărimea 6 în cazul HSS și HM.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

**GARANT:** – Suprafețe de acționare la re poziționare sunt rectificat e.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezelor și a burghi elor cu coadă cilindrică în toleranța h6. Potrivită pentru unități de fretare compactă inductiv e, de contact și cu aer cald.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 304755.

**Descriere tehnică**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Lungime activă dimensiune A  | 60 mm     |
| Ø de prindere D <sub>1</sub> | 4 mm      |
| Ø D <sub>2</sub>             | 12 mm     |
| Ø exterior D                 | 17 mm     |
| Suport                       | HSK-A 40  |
| Normă pentru suport          | DIN 69893 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Normă pentru suport                 | ISO 12164-1                             |
| Forma                               | A                                       |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>        |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                                  |
| Strategie de așchiere               | HSC                                     |
| Tip produs                          | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

## Accesorii

|  |              |
|--|--------------|
| Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 3-5 mm | 354240 3-5   |
| Unitate de fretare compactă Tip SU1                            | 354210 SU1   |
| Unitate de răcire Tip CU1                                      | 354215 CU1   |
| Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm      | 354235 3-5,9 |
| Dulap integrat în bază   | 354290       |
| Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm       | 354236 3-5,9 |