



## Mandrină cu bucsă elastică OZ Forma E3, VDI 30, Tip: 1,5-25



### Date comandă

Numărul de comandă	319500 1,5-25
GTIN	4045197191427
Clasa articolului	32V

### Descriere

#### Aplicație:

În special pentru găurire și centruire.

#### Standard:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: E

Cod de culoare fixare VDI: VDI 30

Bucșe elastice tip: 462 E

Gamă de prindere  $s_2$ : 2 - 25 mm

$\varnothing$  manșonului  $d_6$ : 68 mm

$l_9$ : 75 mm

### Descriere tehnică

Bucșe elastice tip	462 E
$\varnothing$ exterior $d_{10}$	60 mm
$l_3$	22 mm
Gamă de prindere $s_2$	2 - 25 mm
$\varnothing$ manșonului $d_6$	68 mm
$l_8$	59 mm
$l_9$	75 mm

Forma	E
Ref. VDI	VDI 30
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
Tip produs	Portscule tipVDI