

HAINBUCH**Menghină MANOK plus, Tip / dimensiune: RD65****Date comandă**

Numărul de comandă	329960 RD65
GTIN	2050001925992
Clasa articolului	33H

Descriere**Execuție:**

Menghină staționară din fontă masivă. Forță de fixare, precizie și rigiditate ridicată. Suprafață rectificată pentru montare orizontală, opritor integrat.

Aplicație:

Posibilități multiple de utilizare, de exemplu la centre de prelucrare, aparate de măsură, mașini de găurit cu coloană etc.

Adaptat pentru:

Capete de prindere Cod 329910 – 329946.

Livrare:

Inclusiv 1 cheie de strângere.

Notă:

Folosiți dispozitivul de schimbare Cod 329832 Ref. 65.

Descriere tehnică

Lungime L	184 mm
Lățime B	184 mm
Înălțime H	120 mm

Greutate	23,5 kg
Referință de prindere	RD65
Ø cercului de orificii	144 mm
Acuratețe la repetare	0,01 mm
Distanță între găurile de fixare	126 mm
Forță de strângere maximă	105 kN
Gama de prindere	4 - 65 mm
Opritor de adâncime	92 mm
Toleranță dimensiune canal	20 H7
Tip produs	Menghină

Accesorii

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 21,5 mm	329934 21,5
Cap de strângereCu canale transversale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 9 mm	329932 9
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 52 mm	329934 52
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 56 mm	329930 56
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 26,5 mm	329930 26,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 55,5 mm	329934 55,5
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 31 mm	329930 31
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 29,5 mm	329934 29,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 22 mm	329934 22
	329934 31,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 31,5 mm

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 56,5 mm

329934 56,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 20,5 mm

329934 20,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 26,5 mm

329934 26,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 59,5 mm

329930 59,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 53 mm

329930 53

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 24 mm

329930 24

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 39,5 mm

329930 39,5

Cap de strângereCu canale transversale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 8,5 mm

329932 8,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 10,5 mm

329930 10,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 11 mm

329934 11

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 33,5 mm

329934 33,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 34 mm

329930 34

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 46,5 mm

329930 46,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 55 mm

329930 55

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 62 mm

329934 62

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 4 mm

329930 4

329934 43

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 43 mm

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 21 mm

329930 21

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 16 mm

329930 16

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 11 mm

329930 11

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 52 mm

329930 52

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 42,5 mm

329934 42,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 46 mm

329934 46

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 31,5 mm

329930 31,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 5 mm

329930 5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 12,5 mm

329930 12,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 22 mm

329930 22

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 37 mm

329930 37

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 55,5 mm

329930 55,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 19 mm

329934 19

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 63,5 mm

329934 63,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 60,5 mm

329934 60,5

Cap de strângere Ø pentru găurire inițială 40 mm

329936 40

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 44,5 mm

329934 44,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 27 mm	329930 27
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 51,5 mm	329930 51,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 23 mm	329934 23
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 39 mm	329930 39
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 31 mm	329934 31
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 13,5 mm	329930 13,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 54 mm	329930 54
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 60 mm	329930 60
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 49,5 mm	329930 49,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 11,5 mm	329930 11,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 33 mm	329934 33
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 18 mm	329930 18
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 62,5 mm	329930 62,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 46 mm	329930 46
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 39,5 mm	329934 39,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 57,5 mm	329934 57,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 23 mm	329930 23
	329934 30

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 30 mm

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 18 mm

329934 18

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 34 mm

329934 34

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 38,5 mm

329930 38,5

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 32,5 mm

329930 32,5

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 23,5 mm

329930 23,5

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 42 mm

329930 42

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 13 mm

329930 13

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 36,5 mm

329930 36,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 32 mm

329934 32

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 36,5 mm

329934 36,5

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 53,5 mm

329930 53,5

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 40 mm

329930 40

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 16,5 mm

329930 16,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 57 mm

329934 57

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 64 mm

329930 64

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 35,5 mm

329930 35,5

329930 29,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
29,5 mm

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 53 mm

329934 53

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 54,5 mm

329934 54,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
25,5 mm

329930 25,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
58,5 mm

329930 58,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 58,5 mm

329934 58,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 53,5 mm

329934 53,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 15,5 mm

329934 15,5

Cap de strângerecu canale transversale Ø de prindere
(increment de 0,5 mm) 10 mm

329932 10

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 38 mm

329934 38

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 61 mm

329934 61

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
29 mm

329930 29

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
61,5 mm

329930 61,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 60 mm

329934 60

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
21,5 mm

329930 21,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
34,5 mm

329930 34,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 48 mm

329934 48

329930 52,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
52,5 mm

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 65 mm

329934 65

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
48,5 mm

329930 48,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 61,5 mm

329934 61,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 54 mm

329934 54

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
62 mm

329930 62

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
28 mm

329930 28

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
56,5 mm

329930 56,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 45,5 mm

329934 45,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 25 mm

329934 25

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
51 mm

329930 51

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
44 mm

329930 44

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
38 mm

329930 38

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
42,5 mm

329930 42,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
57,5 mm

329930 57,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
7,5 mm

329930 7,5

Cap de strângere penetrat Ø pentru găurire inițială 20 mm

329936 20

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
33 mm

329930 33

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 43,5 mm	329934 43,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 9 mm	329930 9
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 28 mm	329934 28
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 59,5 mm	329934 59,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 24,5 mm	329930 24,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 21 mm	329934 21
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 49 mm	329930 49
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 58 mm	329930 58
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 8,5 mm	329930 8,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 37 mm	329934 37
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 51 mm	329934 51
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 12 mm	329930 12
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 12 mm	329934 12
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 13 mm	329934 13
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 32,5 mm	329934 32,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 63,5 mm	329930 63,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 27 mm	329934 27
	329930 4,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
4,5 mm

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 35 mm

329934 35

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 34,5 mm

329934 34,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 30,5 mm

329934 30,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
19,5 mm

329930 19,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
6,5 mm

329930 6,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 17 mm

329934 17

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
48 mm

329930 48

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
43 mm

329930 43

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
47 mm

329930 47

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 7
mm

329930 7

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
47,5 mm

329930 47,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 44 mm

329934 44

Cap de strângereCu canale transversale Ø de prindere
(increment de 0,5 mm) 8 mm

329932 8

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 59 mm

329934 59

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
57 mm

329930 57

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
54,5 mm

329930 54,5

329930 5,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
5,5 mm

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 14 mm

329934 14

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
9,5 mm

329930 9,5

Cap de strângere netratat Ø pentru găurire inițială 5 mm

329936 5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
10 mm

329930 10

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 11,5 mm

329934 11,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 48,5 mm

329934 48,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
50,5 mm

329930 50,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 50,5 mm

329934 50,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
15 mm

329930 15

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
32 mm

329930 32

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 19,5 mm

329934 19,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 56 mm

329934 56

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
17,5 mm

329930 17,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
28,5 mm

329930 28,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 64,5 mm

329934 64,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 47,5 mm

329934 47,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
45 mm

329930 45

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 18,5 mm	329930 18,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 42 mm	329934 42
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 24,5 mm	329934 24,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 41 mm	329934 41
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 52,5 mm	329934 52,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 20 mm	329934 20
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 40,5 mm	329930 40,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 30,5 mm	329930 30,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 41,5 mm	329930 41,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 51,5 mm	329934 51,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 33,5 mm	329930 33,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 37,5 mm	329930 37,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 27,5 mm	329934 27,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 14,5 mm	329930 14,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 36 mm	329934 36
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 35,5 mm	329934 35,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 46,5 mm	329934 46,5
	329934 47

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 47 mm

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 61 mm

329930 61

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 29 mm

329934 29

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 23,5 mm

329934 23,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 35 mm

329930 35

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 16 mm

329934 16

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 65 mm

329930 65

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 25,5 mm

329934 25,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 63 mm

329934 63

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 44,5 mm

329930 44,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 24 mm

329934 24

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 37,5 mm

329934 37,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 16,5 mm

329934 16,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 49 mm

329934 49

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 14,5 mm

329934 14,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 12,5 mm

329934 12,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 38,5 mm

329934 38,5

329930 20,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 20,5 mm	
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 60,5 mm	329930 60,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 59 mm	329930 59
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 15 mm	329934 15
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 18,5 mm	329934 18,5
Cap de strângere netratat Ø pentru găurire inițială 8 mm	329936 8
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 6 mm	329930 6
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 49,5 mm	329934 49,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 36 mm	329930 36
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 26 mm	329934 26
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 17,5 mm	329934 17,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 45,5 mm	329930 45,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 28,5 mm	329934 28,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 39 mm	329934 39
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 43,5 mm	329930 43,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 22,5 mm	329930 22,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 27,5 mm	329930 27,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 14 mm	329930 14

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 55 mm	329934 55
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 25 mm	329930 25
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 26 mm	329930 26
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 58 mm	329934 58
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 50 mm	329930 50
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 41,5 mm	329934 41,5
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 40 mm	329934 40
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 41 mm	329930 41
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 13,5 mm	329934 13,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 64,5 mm	329930 64,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 15,5 mm	329930 15,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 8 mm	329930 8
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 30 mm	329930 30
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 22,5 mm	329934 22,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 19 mm	329930 19
Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 45 mm	329934 45
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 63 mm	329930 63
	329934 40,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 40,5 mm

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
20 mm

329930 20

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 50 mm

329934 50

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 64 mm

329934 64

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)
17 mm

329930 17

Cap de strângereCu canale transversale Ø de prindere
(increment de 0,5 mm) 9,5 mm

329932 9,5

Cap de strângerecu canale transversale și longitudinale Ø
de prindere (increment de 0,5 mm) 62,5 mm

329934 62,5