

**HAINBUCH****Menghină MANOK plus, Tip / dimensiune: SE65****Date comandă**

Numărul de comandă	329960 SE65
GTIN	2050001926005
Clasa articolului	33H

**Descriere****Execuție:**

Menghină staționară din fontă masivă. Forță de fixare, precizie și rigiditate ridicată. Suprafață rectificată pentru montare orizontală, opritor integrat. Capetele de prindere pentru profile speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

**Aplicație:**

Posibilități multiple de utilizare, de exemplu la centre de prelucrare, aparate de măsură, mașini de găurit cu coloană etc.

**Adaptat pentru:**

Capete de prindere Cod 329970 – 329976.

**Livrare:**

Inclusiv 1 cheie de strângere.

**Notă:**

Folosiți dispozitivul de schimbare Cod 329832 Ref. 65.

**Descriere tehnică**

Greutate	23,5 kg
Înălțime H	120 mm

Lățime B	184 mm
Lungime L	184 mm
Referință de prindere	SE65
Ø cercului de orificii	144 mm
Acuratețe la repetare	0,01 mm
Forță de strângere maximă	45 kN
Distanță între găurile de fixare	126 mm
Gama de prindere	4 - 65 mm
Toleranță dimensiune canal	20 H7
Opritor de adâncime	92 mm
Tip produs	Menghină

## Accesorii

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 34 mm	329974 34
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 19 mm	329970 19
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 29 mm	329970 29
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 33,5 mm	329970 33,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 47 mm	329970 47
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 49 mm	329970 49
Cap de strângere netratat Ø pentru găurire inițială 5 mm	329976 5
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 17,5 mm	329974 17,5
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 48 mm	329974 48

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 10,5 mm	329970 10,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 37,5 mm	329970 37,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 20,5 mm	329974 20,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 20,5 mm	329970 20,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 44 mm	329970 44
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 43,5 mm	329970 43,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 51,5 mm	329974 51,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 54 mm	329970 54
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 18,5 mm	329974 18,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 62,5 mm	329974 62,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 12,5 mm	329970 12,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 60,5 mm	329974 60,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 51 mm	329970 51
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 48,5 mm	329970 48,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 6,5 mm	329970 6,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 21 mm	329974 21
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 65 mm	329970 65
Cap de strângere enetrat Ø pentru găurire inițială 20 mm	329976 20

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 27 mm	329970 27
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 23 mm	329970 23
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 63,5 mm	329970 63,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 12,5 mm	329974 12,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 63 mm	329974 63
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 27 mm	329974 27
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 49,5 mm	329970 49,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 51,5 mm	329970 51,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 55 mm	329974 55
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 44 mm	329974 44
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 33 mm	329974 33
Cap de strângere cu canale transversale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 8,5 mm	329972 8,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 44,5 mm	329970 44,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 12 mm	329974 12
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 30 mm	329974 30
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 30,5 mm	329974 30,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 64 mm	329974 64
	329970 5

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 5 mm

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 29,5 mm

329970 29,5

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 50,5 mm

329970 50,5

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 17 mm

329970 17

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 37 mm

329974 37

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 47,5 mm

329970 47,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 56,5 mm

329974 56,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 13,5 mm

329974 13,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 51 mm

329974 51

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 36 mm

329974 36

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 39,5 mm

329974 39,5

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 9 mm

329970 9

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 21 mm

329970 21

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 39 mm

329970 39

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 54,5 mm

329970 54,5

Cap de strângerelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 31 mm

329970 31

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 53,5 mm

329974 53,5

329970 50

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 50 mm	
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 45,5 mm	329970 45,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 14,5 mm	329974 14,5
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 18 mm	329970 18
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 13 mm	329974 13
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 16 mm	329970 16
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 53 mm	329970 53
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 19 mm	329974 19
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 57 mm	329974 57
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 47,5 mm	329974 47,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 29 mm	329974 29
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 44,5 mm	329974 44,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 57,5 mm	329974 57,5
Cap de strângere penetrat Ø pentru găurire inițială 40 mm	329976 40
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 23 mm	329974 23
Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 62,5 mm	329970 62,5
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 22 mm	329974 22
Cap de strângere Canale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 27,5 mm	329974 27,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 35,5 mm	329974 35,5
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 54 mm	329974 54
Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 33 mm	329970 33
Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 41 mm	329970 41
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 61,5 mm	329974 61,5
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 38 mm	329974 38
Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 15 mm	329970 15
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 48,5 mm	329974 48,5
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 17 mm	329974 17
Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 28,5 mm	329970 28,5
Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 27,5 mm	329970 27,5
Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 57 mm	329970 57
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 24 mm	329974 24
Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 7,5 mm	329970 7,5
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 25 mm	329974 25
Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 43 mm	329970 43
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 63,5 mm	329974 63,5
	329974 59,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 59,5 mm

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 26,5 mm

329970 26,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 38,5 mm

329974 38,5

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 11,5 mm

329970 11,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 42,5 mm

329974 42,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 28 mm

329974 28

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 28,5 mm

329974 28,5

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 13 mm

329970 13

Cap de strângerecu canale transversale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 9,5 mm

329972 9,5

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 4,5 mm

329970 4,5

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 52 mm

329970 52

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 32,5 mm

329974 32,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 52,5 mm

329974 52,5

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 64 mm

329970 64

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 56 mm

329974 56

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 61 mm

329974 61

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 40 mm

329970 40

329974 22,5



Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 22,5 mm

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 35 mm

329970 35

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 40 mm

329974 40

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 14 mm

329970 14

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 4 mm

329970 4

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 60 mm

329970 60

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 38 mm

329970 38

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 31,5 mm

329970 31,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 34 mm

329970 34

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 11 mm

329970 11

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 39,5 mm

329970 39,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 29,5 mm

329974 29,5

Cap de strângerecu canale transversale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 8 mm

329972 8

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 24,5 mm

329974 24,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 11,5 mm

329974 11,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 46,5 mm

329970 46,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 20 mm

329970 20

329974 58

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 58 mm

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 32 mm

329974 32

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 45 mm

329970 45

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 7 mm

329970 7

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 16,5 mm

329970 16,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 8,5 mm

329970 8,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 32 mm

329970 32

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 61 mm

329970 61

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 10 mm

329970 10

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 55 mm

329970 55

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 14,5 mm

329970 14,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 46 mm

329970 46

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 6 mm

329970 6

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 17,5 mm

329970 17,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 9,5 mm

329970 9,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 58,5 mm

329970 58,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 45 mm

329974 45

329970 30,5

Cap de strângere  
lis Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
30,5 mm

Cap de strângere  
Canale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 50 mm

329974 50

Cap de strângere  
Canale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 46,5 mm

329974 46,5

Cap de strângere  
Canale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 19,5 mm

329974 19,5

Cap de strângere  
lis Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
59,5 mm

329970 59,5

Cap de strângere  
lis Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
5,5 mm

329970 5,5

Cap de strângere  
Canale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 49 mm

329974 49

Cap de strângere  
Canale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 31,5 mm

329974 31,5

Cap de strângere  
Canale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 20 mm

329974 20

Cap de strângere  
Canale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 41,5 mm

329974 41,5

Cap de strângere  
Canale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 41 mm

329974 41

Cap de strângere  
lis Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
22 mm

329970 22

Cap de strângere  
lis Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
57,5 mm

329970 57,5

Cap de strângere  
lis Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
19,5 mm

329970 19,5

Cap de strângere  
lis Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
42 mm

329970 42

Cap de strângere  
Canale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 15 mm

329974 15

Cap de strângere  
Canale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 49,5 mm

329974 49,5

329970 62

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
62 mm

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 26,5 mm

329974 26,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
60,5 mm

329970 60,5

Cap de strângerecu canale transversale Ø de prindere  
(increment de 0,5 mm) 9 mm

329972 9

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
34,5 mm

329970 34,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 46 mm

329974 46

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 58,5 mm

329974 58,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 43 mm

329974 43

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 59 mm

329974 59

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 64,5 mm

329974 64,5

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
58 mm

329970 58

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 16 mm

329974 16

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
25,5 mm

329970 25,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 42 mm

329974 42

Cap de strângere Ø de prindere (increment de 0,5 mm)  
40,5 mm

329970 40,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 11 mm

329974 11

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de  
prindere (increment de 0,5 mm) 45,5 mm

329974 45,5

329974 52

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 52 mm

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 26 mm

329970 26

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 36,5 mm

329974 36,5

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 22,5 mm

329970 22,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 39 mm

329974 39

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 43,5 mm

329974 43,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 26 mm

329974 26

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 21,5 mm

329974 21,5

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 30 mm

329970 30

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 16,5 mm

329974 16,5

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 53,5 mm

329970 53,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 15,5 mm

329974 15,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 40,5 mm

329974 40,5

Cap de strângerenetratat Ø pentru găurire inițială 8 mm

329976 8

Cap de strângerecu canale transversale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 10 mm

329972 10

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 25 mm

329970 25

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 25,5 mm

329974 25,5

Cap de strângereelis Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 18,5 mm

329970 18,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 37,5 mm	329974 37,5
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 55,5 mm	329970 55,5
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 63 mm	329970 63
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 54,5 mm	329974 54,5
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 42,5 mm	329970 42,5
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 23,5 mm	329970 23,5
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 38,5 mm	329970 38,5
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 36 mm	329970 36
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 8 mm	329970 8
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 61,5 mm	329970 61,5
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 33,5 mm	329974 33,5
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 35 mm	329974 35
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 12 mm	329970 12
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 56,5 mm	329970 56,5
Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 24 mm	329970 24
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 23,5 mm	329974 23,5
Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 55,5 mm	329974 55,5
	329974 65

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 65 mm

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 28 mm

329970 28

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 31 mm

329974 31

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 48 mm

329970 48

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 52,5 mm

329970 52,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 35,5 mm

329970 35,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 47 mm

329974 47

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 24,5 mm

329970 24,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 21,5 mm

329970 21,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 37 mm

329970 37

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 36,5 mm

329970 36,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 64,5 mm

329970 64,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 34,5 mm

329974 34,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 13,5 mm

329970 13,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 62 mm

329974 62

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 53 mm

329974 53

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 50,5 mm

329974 50,5

329974 60

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 60 mm

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 15,5 mm

329970 15,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 32,5 mm

329970 32,5

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 18 mm

329974 18

Cap de strângereCanale transversale și longitudinale Ø de prindere (increment de 0,5 mm) 14 mm

329974 14

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 56 mm

329970 56

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 41,5 mm

329970 41,5

Cap de strângereØ de prindere (increment de 0,5 mm) 59 mm

329970 59