



Cap de portcuțit cu schimbare rapidă, Tip: AA



Date comandă

Numărul de comandă	318000 AA
GTIN	4045197315687
Clasa articolului	36A

Descriere

Aplicație:

Se așează și se fixează capul portcuțit cu suprafața de bază rectificată plan, pe cel mai neted suport posibil. În acest scop trebuie ca gaura discului de centrare să fie strunjită corespunzător în prealabil. Ajustarea se realizează folosind suportul încastrat pentru barele de alezat și bara de alezat, care este reglată unghiular față de planșaibă. Apoi se amplasează indicatorul pe reperul zero al șabei de acoperire și se strânge puternic șurubul de strângere. Pentru lucrările de strunjire de precizie sau pentru degroșările dificile se recomandă fixarea știftului prin 2 știfturi de centrare. Găurile sunt disponibile.

Livrare:

Inclusiv 1 pârgie excentrică pentru Cod 318000, 1 cheie de strângere pentru Cod 318100; 318200.

Descriere tehnică

Tip	AA
Lățime	70 mm
Secțiunea maximă a SB	80 mm
Ø găurii capului	13 mm
Cursă maximă A	30 mm

Înălțime maximă a vârfului sculei h	12 mm
Înălțime	37 mm
Ø găurii plăcii de centrare	10 mm
Putere maximă de antrenare a strungului	1,104 kW
Tip produs	Portcuțit

Accesorii

Suport pentru alezat cu schimbare rapidă Tip AA	318200 AA
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip AA12/50	318100 AA12/50