

ALZMETALL
 we drive productivity

Mașină de găurit cu masă ALZTRONIC, Ø maxim găurire în oțel: 6 mm

Date comandă

Numărul de comandă	076560 6
GTIN	2050001755346
Clasa articolului	03P

Descriere
Execuție:

Mașină de găurit cu masă, precisă și durabilă, cu turație înaltă.

- **Motor de curent alternativ 230 V, 50 Hz.**
- **Afișaj digital pentru turație.**
- **Reglare continuă a turației.**
- **Rotire pe dreapta / stânga.**
- **Protecție rabatabilă a axului cu acționare electrică.**
- **Buton ciupercă (blocabil) pentru OPRIRE DE URGENȚĂ.**
- **24 de luni garanție, 10 de ani garanție la piesele de schimb.**
- **Fără mandrină.**

Cu capul burghiului reglabil pe înălțime și pe orizontală.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mașini de găurit cu masă.

Denumirea producătorului: ALZTRONIC 6

Putere absorbită: 540 W

turație maximă: 700 - 10000 min⁻¹

Sistem de prindere: B16

Ø maxim filetare în oțel: M6

Cursă ax: 40 mm

Descriere tehnică

Cursă maximă	200 mm
Placă de bază a mașinii, înălțime suprafață utilizabilă	240 mm
Cursă ax	40 mm
Ø maxim filetare în oțel	M6
Ø maxim găurire în oțel	6 mm
Putere absorbită	540 W
Placă de bază a mașinii, lățime suprafață utilizabilă	300 mm
Reglare pe înălțime a capului burghiului	Mâner de fixare
Ø coloane	50 mm
Denumirea producătorului	ALZTRONIC 6
turație maximă	700 - 10000 min ⁻¹
Distanță maximă ax-placă de bază	250 mm
Sistem de prindere	B16
Greutate	64 kg
Distanță minimă ax-placă de bază	110 mm
Avans	Manual
Dimensiunea nominală a canalelor în T	12 mm
Număr de canale în T	2
Distanță între canalele în T	80 mm