

**Garant****Portscule cu strângere rapidă, HSK-F 63 scurt, Ø de strângere D1: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă

308184 14

GTIN

4045197588036

Clasa articolului

31A

**Descriere****Execuție:**

Ajustare integrată a lungimii sculelor, de la Ø de strângere D<sub>1</sub> 6 mm (cursă de ajustare 10 mm).

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

Fără găuri filetate pentru șuruburi de echilibrare și **fără filet pentru conducta de răcire.**

**GARANT:** suprafețele zonei de acționare pentru re poziționare sunt rectificat e. **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**

**Aplicație:**

- **Pentru fixarea frezelor și a burghi elor cu coadă cilindrică în toleranța h6.**
- **Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.**

**Livrare:**

La menghine cu reglarea lungimii, incl. șurub de reglare a lungimii (de la Ø de strângere D<sub>1</sub> 6 mm).

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416, unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450, set șurub de echilibrare Cod 309906 180.

**Descriere tehnică**Ø D<sub>2</sub>

27 mm

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Lungime activă dimensiune A         | 90 mm                                   |
| Ø de prindere D <sub>1</sub>        | 14 mm                                   |
| Ø exterior D                        | 34 mm                                   |
| Suport                              | HSK-F 63 scurt                          |
| Normă pentru suport                 | ISO 12164-1                             |
| Normă pentru suport                 | DIN 69893                               |
| Forma                               | F                                       |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>        |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                                  |
| Strategie de așchiere               | HPC                                     |
| Strategie de așchiere               | HSC                                     |
| Tip produs                          | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

## Accesorii

|  |                |
|--|----------------|
| Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm | 354240 12-20   |
| Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm       | 354236 12,1-16 |
| Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm      | 354235 12,1-16 |
| Unitate de răcire Tip CU1  | 354215 CU1     |
| Unitate de fretare compactă Tip SU1                              | 354210 SU1     |
| Dulap integrat în bază   | 354290         |